



Cloison de séparation pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm ou 50x105mm - blanc

REF. 0 756 09

GOULOTTE MOSAIC
À CLIPPAGE DIRECT

LEGRAND

7,94 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct

- Cloison de séparation supplémentaire pour goulotte Mosaic à clippage direct
- Permet la séparation de différents types de courant (exemple : secteur, téléphone, informatique...) - Possibilité d'adapter des cloisons de séparation amovibles (pour la séparation des courants dans un même compartiment)
- Livrée en 13 unités de longueur 2m
- IP40 IK07 - Coloris : blanc
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

Se clippe directement sur le corps de la goulotte

Les + utilisation

Des trous dans la cloison facilitent le passage des câbles entre 2 compartiments

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	1 pli	Traitement antibactérien	Non
Adapté à la profondeur de canal	50 mm	Température d'utilisation	-5 - 60 °C
Type de fixation	encliquetable	Résistance aux chocs	autre
Longueur	2000 mm	Largeur hors tout	13.7 mm
Matériau	plastique	Hauteur hors tout	41 mm
Qualité du matériau	PVC	Température de stockage	-25 - 60 °C
Sans halogène	Non	Couleur	blanc

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.