



Prise téléphone Céliane 8 contacts

REF. 0 673 38

CÉLIANE

LEGRAND

19,48 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une prise téléphone à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Prise téléphone Céliane
- 8 contacts
- Reçoit le module de test de ligne (module d'essai RC)
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil	Non	Avec protection contre la poussière	Oui
Encastrément de canal	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Citerne au sol/montage en sous-sol	Non	Codage mécanique	Non
Type de fixation	À clipser	Code couleur	Non
Assemblage	Mécanisme seul	Largeur d'appareil	45 mm
Type de connecteur	Autre	Hauteur d'appareil	45 mm
Catégorie	3	Profondeur d'appareil	24 mm
Type de raccordement	Autre	Nombre de modules (construction modulaire)	2
Boîtier blindé	Non	Profondeur d'encastrément	40 mm
Raccordement de mise à la terre séparé	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Avec zone de texte	Non	Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C
Décharge séparée de câble de traction	Non	Température de stockage	-20-70 °C
Type de montage raccordement de blindage	Sans	Sans halogène	Oui
Direction de sortie	Droit	Traitement antimicrobien	Non
		EAN/Gencode	3245060673383

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.