

Porte galbée métal pour coffret et armoire XL³400 hauteur 1900mm

REF. 0 202 59

XL³

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT****XL³400, porte pour coffret et armoire**

- Porte métal galbée pour coffret et armoire XL³400
- Pour coffret et armoire hauteur 1900mm
- Livrée avec poignée
- Barillet interchangeable à commander séparément
- Distance entre le plastron et la porte métal : 57mm

Les + utilisation

2 points de condamnation haut et bas




Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Finition de la surface	Laqué / peint
Modèle	Porte de compartiment	Couleur	Gris
Finition porte à hublot	Non	Classe de protection (IP)	IP40
Finition porte pour verrouillage de sectionneur	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Largeur	1900 mm	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Hauteur	575 mm	Température de stockage	-5-40 °C
Profondeur	60 mm	Numéro RAL	7035
Finition CEM	Non	Sans halogène	Oui
Matériau	Acier	EAN/Gencode	3245060202590

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
9 802 84	Tringle longueur 1750mm pour maintenance de porte XL ³ pour armoires hauteur 1900mm	21,66
9 815 94	Kit de fermeture pour portes XL ³ hauteur 1900mm avec poignée , tringlerie et accessoires	362,20

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.