

## Prise de courant 2P+T à puits dooxie 16A IP44 livrée avec plaque carrée blanche

REF. 6 003 44

DOOXIE

LEGRAND



15,77 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

dooxie IP44, des produits complets, résistants à l'eau, pour les installations où il y a un risque de projection d'eau

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise de courant 2P+T IP44 à puits dooxie IP44 complet
- Plaque IP44 livrée avec le produit
- IP44 protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm - protégé contre les projections d'eau de toutes directions
- Les éclips de protection enfant de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en permettant d'obturer le contact électrique en l'absence de fiche
- Repérage des bornes facilitant le câblage - Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

### Avantages

- La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal et en vertical - Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes

### Les + installation

Rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

### Les + utilisation

Cette fonction peut s'installer en intérieur ou en extérieur où il y a un risque de projection d'eau

### Information sur la gamme

dooxie est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		Sans halogène		Oui
Broche de contact de protection		Type de traitement de la surface		Non traité
Pôle neutre sectionné simultanément	Non	Finition de la surface		Brillant
Type de contact de protection	Rond	Traitement antimicrobien		Non
Nombre de contacts actifs (ronds)	2	Repiquage possible		Non
Composition		Avec dispositif on/off		Non
Mécanisme complet avec plaque		Couleur de l'opérateur de commutation		Blanc
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non	Prise inclinée ou inclinable		Non
Nombre de prises de courant	1	Courant nominal		16 A
Prises de courant à phases séparées	Non	Tension nominale		250 V
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Fréquence		50-60 Hz
Nombre de phases	1	Adapté à l'indice de protection (IP)		IP44
Impression/marquage	Indice de protection (IP)	Résistance aux chocs (IK)		IK04
Type de connexion	Autre	Largeur d'appareil		87 mm
Avec volet de protection	Oui	Hauteur d'appareil		87 mm
Avec éclips / protection enfant	Oui	Profondeur d'appareil		45.2 mm
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non	Compatible avec Apple HomeKit		Non
Couleur	Blanc	Compatible avec Amazon Alexa		Non
Numéro RAL (équivalent)	9003	Compatible avec Google Assistant		Non
Finition métallique	Non	Compatible IFTTT		Non
Transparent	Non	Avec répéteur de signal Wi-Fi		Non
Verrouillable	Non	Avec haut-parleur bluetooth intégré		Non
Mécanisme d'éjection	Non	Pour « conditions difficiles » (selon VDE)		Non
Encastrement isolé	Non	Profondeur d'encastrement		26 mm
Avec éclairage fonctionnel	Non	Température d'utilisation /d'installation		-5-35 °C
Avec éclairage d'orientation	Non	Température de stockage		-25-60 °C
Protection contre les surtensions	Non	Type de tension		AC
Protection différentielle	Non	Power Delivery		Non
Avec microfusible	Non	Capacité des bornes		1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Alimentation spéciale	Sans	Section de câble		1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Mode de pose	Encastré	Maintien du câble		Autre
Type de fixation	Fixation avec vis	Objet connecté		Non
Matériau	Plastique	EAN/Gencode		3414971006225
Qualité du matériau	Thermoplastique			

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.