

Disjoncteur de branchement Enedis - tarif bleu - 500mA instantané - 45A

REF. 4 010 00

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire, pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les court-circuits

- Disjoncteur d'abonné Basse Tension pour tarif à puissance limitée (tarif bleu)
- Limite et sectionne l'ensemble de l'installation
- Protège contre les surcharges et les courts-circuits
- Dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat d'électricité souscrit
- Assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
EAN/Gencode	3414970310880
Tension assignée	250 V
Courant nominal assigné	45 A
Classe de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Tension d'alimentation	200-250 V
Type de borne	Borne à vis
Type de connexion	Cable