



Disjoncteur de branchement Enedis - tarif bleu - 500mA instantané - 45A

REF. 4 010 00

LEGRAND

146,00 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire, pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les court-circuits

- Disjoncteur d'abonné Basse Tension pour tarif à puissance limitée (tarif bleu)
- Limite et sectionne l'ensemble de l'installation
- Protège contre les surcharges et les courts-circuits
- Dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat d'électricité souscrit
- Assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
EAN/Gencode	3414970310880
Tension assignée	250 V
Courant nominal assigné	45 A
Classe de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Tension d'alimentation	200-250 V
Type de borne	Borne à vis
Type de connexion	Cable

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.