

Prise de courant et module de charge double USB 2400mA précâblés Niloé - finition Pur

REF. 6 647 40



INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks - Gamme remplacée par dooxie

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.887 dm ³
Poids	150 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Prise de courant + module de charge 2 USB 2,4 A précâblés - Type-A

- Prise 2P+T surface + chargeur double USB 2,4 A
- S'installe dans boîte d'encastrement 2 postes
- 230 V - 5 V= 2,4 A - Type-A
- A équiper de plaques

Caractéristiques Générales

Niloé™ - modules de charge USB et chargeur à induction

- Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports
- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
- Fixation à vis et à griffes avec accessoire griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97
- Livrés avec coques de protection de chantier