



BAES d'ambiance encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Connecté pour ERP et ERT

REF. 0 625 64

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Bloc d'ambiance permettant le maintien d'un éclairage uniforme garantissant la visibilité - Permet de prévenir tout risque de panique

- BAES d'ambiance à LEDs encastré Kickspot - 320 lumens - 1 heure (consommation 0,7W) - SATI Connecté
- Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP40 - IK04 - Classe II - Plastique
- Très faible consommation d'énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI - Equipé de batteries Ni-Mh
- Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via la Web App Legrand ERP connecté
- Inclut une étiquette universelle repositionnable et recyclable, permettant de réaliser les principales directions de signalisation d'évacuation

Les + installation

Raccordement par bornes automatiques, installation directe en faux plafond, après découpe de Ø152 mm (scie cloche à trépan référence 062597), maintien par 3 griffes ajustables et invisibles



Recommandations / restrictions d'usages


Les télécommandes modulaires référence 062520 ou référence 062521 permettent le diagnostic à distance et la mise au repos des blocs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	encastré	Largeur de montage	152 mm
Fonction	éclairage d'évacuation et d'ambiance	Hauteur/profondeur d'encastrement	61.5 mm
Adapté au type de marquage	feuille/plaque inséré(e)	Longueur d'encastrement	152 mm
Type de marquage	uni/bilatéral	Diamètre d'encastrement	152 mm
Pictogramme inclus	Oui	Nombre de pôles	4
Installation de surveillance	auto-test automatique	Section de conducteur	2.5 mm ²
Type de commutation	non permanent	Type de raccordement	raccordement à vis
Avec raccordement à un télérupteur	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Alimentation	autonome (batterie individuelle)	Température de stockage	-10 - 50 °C
Etat des accus	NiMh	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Source lumineuse	LED non interchangeable	Neutre obligatoire	Oui
Avec source lumineuse	Oui	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Douille	autre	Sans halogène	Oui
Nombre de têtes de luminaire	1	Capacité des bornes	1.5 - 2.5 mm ²
Matériau du boîtier	plastique	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Couleur du boîtier	blanc	Télécommande fournie	Non
Matériau du couvercle	plastique transparent	Maintien du câble	Non applicable
Type de tension	AC	Attache/serre-câble compatible avec ...	Non applicable
Tension nominale	207 - 253 V	Mode de commande	Filaire
Courant nominal de la LED à courant constant	16 - 19 mA	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Appareil	driver LED courant constant	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Élément de distribution de lumière	diffuseur	Adressable	Oui
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++, A+, A (LED)	Code CEI (Pack1)	Cs
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	123000 h	Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	HB00032TA
Classe de protection (IP)	IP40	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
Résistance aux chocs	IK04	Composition de l'élément (Pack1)	Nickel-Métal-hydride
Classe de protection	II	Nombre de Pack 1	1
Protection contre l'incendie "D"	Non	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	2
Puissance du système	4 W	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	53 g
Flux lumineux efficace	320 lm	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Flux lumineux en mode veille	3 lm	Type réglementaire (Pack1)	I : Industriel (Pas Portable)
Température de couleur	5300 - 5300 K	Objet connecté	Oui
Temps d'opération nominal	1 - 1 h	Type de communication	Autre
Largeur	187 mm	Plateforme de téléchargement d'applications	Autre
Hauteur/profondeur	76 mm	Moyen de pilotage	Configurateur
Longueur	187 mm	Programmable	Oui
Diamètre externe	187 mm	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non

PIÈCES DÉTACHÉES

- 
 Commande réservée aux professionnels
- 
 Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980936	ETIQUETTE OPACIFIANTE REPOSITIONNABLE RECYCLABLE	11,08	1
980936	ETIQUETTE OPACIFIANTE REPOSITIONNABLE RECYCLABLE	11,08	1
980936	ETIQUETTE OPACIFIANTE REPOSITIONNABLE RECYCLABLE	11,08	1
980935	3 ACCESSOIRES DE FIXATION MULTI-MATERIAUX KICKSPOT	22,50	1
980935	3 ACCESSOIRES DE FIXATION MULTI-MATERIAUX KICKSPOT	22,50	1
980935	3 ACCESSOIRES DE FIXATION MULTI-MATERIAUX KICKSPOT	22,50	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.