



## BAES d'ambiance encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Connecté pour ERP et ERT

REF. 0 625 64

KICKSPOT

LEGRAND

586,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Bloc d'ambiance permettant le maintien d'un éclairage uniforme garantissant la visibilité - Permet de prévenir tout risque de panique

- BAES d'ambiance à LEDs encastré Kickspot - 320 lumens - 1 heure (consommation 0,7W) - SATI Connecté
- Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP40 - IK04 - Classe II - Plastique
- Très faible consommation d'énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI - Equipé de batteries Ni-Mh
- Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via la Web App Legrand ERP connecté
- Inclut une étiquette universelle repositionnable et recyclable, permettant de réaliser les principales directions de signalisation d'évacuation

### Les + installation

Raccordement par bornes automatiques, installation directe en faux plafond, après découpe de Ø152 mm (scie cloche à trépan référence 062597), maintien par 3 griffes ajustables et invisibles

### Recommandations / restrictions d'usages

Les télécommandes modulaires référence 062520 ou référence 062521 permettent le diagnostic à distance et la mise au repos des blocs




### Information sur la gamme

Kickspot, une gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales à LEDs à très faible consommation d'énergie, encastrables directement en faux-plafond, sans accessoire, pour une installation esthétique et facile. Ces BAES sont disponibles dans les fonctions : évacuation, ambiance, habitation, BAES+BAEH et DBR permettant de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires et d'habitation. Equipés de la technologie SATI Connecté, ces BAES permettent un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via une télécommande connectée et la Web App. Legrand ERPconnecté, vous permettant ainsi de diminuer vos coûts de contrôle et de maintenance. Les blocs sont certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	Encastré	Temps d'opération nominal	1-1 h
Fonction	Éclairage d'évacuation et d'ambiance	Largeur	187 mm
Type de pictogramme	Feuillet/plaque inséré(e)	Hauteur/profondeur	76 mm
Visibilité du pictogramme	Uni/bilatéral	Longueur	187 mm
Pictogramme inclus	Oui	Diamètre externe	187 mm
Installation de surveillance	Auto-test automatique	Largeur de montage	152 mm
Type de commutation	Non permanent	Hauteur/profondeur d'encastrément	61.5 mm
Avec raccordement à un télérupteur	Oui	Longueur d'encastrément	152 mm
Alimentation	Autonome (batterie individuelle)	Diamètre d'encastrément	152 mm
Etat des accus	NiMH	Nombre de pôles	4
Source lumineuse	LED non interchangeable	Section de conducteur	2.5 mm <sup>2</sup>
Avec source lumineuse	Oui	Type de raccordement	Raccordement à vis
Douille	Autre	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Nombre de têtes de luminaire	1	Température de stockage	-10-50 °C
Matériau du boîtier	Plastique	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Couleur du boîtier	Blanc	Neutre obligatoire	Oui
Matériau du couvercle	Plastique transparent	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Type de tension	AC	Sans halogène	Oui
Tension nominale	207-253 V	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Courant nominal de la LED à courant constant	16-19 mA	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Appareil	Driver LED courant constant	Télécommande fournie	Non
Élément de distribution de lumière	Diffuseur	Maintien du câble	Non applicable
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++, A+, A (LED)	Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	123000 h	Mode de commande	Filaire
Classe de protection (IP)	IP40	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Résistance aux chocs	IK04	Adressable	Oui
Classe de protection	II	Objet connecté	Oui
Protection contre l'incendie "D"	Non	Type de communication	• Autre
Puissance du système	4 W	Moyen de pilotage	Configurateur
Flux lumineux efficace	320 lm	Programmable	Oui
Flux lumineux en mode veille	3 lm	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Température de couleur	5300-5300 K	EAN/Gencode	3245060625641

## PIÈCES DÉTACHÉES

- 
Commande réservée aux professionnels
- 
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- 
À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

## Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
0 610 88	Batterie Ni-Cd 2,4 V - 2,2 Ah pour maintenance blocs Kickspot d'ambiance	362,80

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*