

Ventouse standard 280kg en applique

REF. 005147

| BTICINO



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Ventouses standards

- Compatibles avec les alimentations 12 V= ou 24 V=
- Sélection manuelle de la tension
- Consommations : 500 mA sous 12 V= , 250 mA sous 24 V=

Ventouses 280 kg

- Montage en applique
- Dimensions ventouse : 250 x 43 x 25 mm
- Dimensions contre plaque : 180 x 38 x 11 mm

Caractéristiques générales

Verrouillage - ventouses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction

commuter

Technique d'installation

système bus