



## Ventouse standard 280kg en applique

REF. 005147

BTICINO

**226,40 €**

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Ventouses standards

- Compatibles avec les alimentations 12 V= ou 24 V=
- Sélection manuelle de la tension
- Consommations : 500 mA sous 12 V= , 250 mA sous 24 V=

#### Ventouses 280 kg

- Montage en applique
- Dimensions ventouse : 250 x 43 x 25 mm
- Dimensions contre plaque : 180 x 38 x 11 mm

### Caractéristiques générales

#### Verrouillage - ventouses

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Fonction	commuter
Technique d'installation	système bus

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*