



Kit complet gaine technique logement (GTL) 65x250mm - longueur 2,60m

REF. 0 982 80

DRIVIA

LEGRAND

399,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Kit complet gaine technique logement (GTL) 65x250mm - longueur 2,60m

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Permet la fixation directe du coffret de communication et du tableau électrique
- Assure la séparation des courants forts et des courants faibles en conformité avec la norme NFC 15-100
- Kit complet prêt à poser
- Composé de : 1 goulotte 65x250cm - longueur 2,60 mètres, 2 couvercles partiels, 1 cloison de séparation, 1 cloison de fractionnement, 4 agrafes pour maintien des câbles et 12 vis pour fixation coffrets

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque LEGRAND

Hauteur 65 mm

Largeur 250 mm

Longueur 2600 mm

Section transversale utile 16250 mm²

Matériau Plastique

Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)

Sans halogène Non


Traitement antimicrobien Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Type de traitement de la surface	Non traité
Maintien de fonction en cas d'incendie	Non
Couleur	Blanc
Transparent	Non
Numéro RAL	9010
Nombre de cloisons enfichables	2
Type de fixation	Perforation du fond
Finition du couvercle	Séparé
Avec agrafe pour tenue de câble	Oui
Feuille de protection	Oui
Avec connecteur de conduit	Oui
Livraison sur rouleau	Non
Classe de protection (IP)	Autre
Résistance aux chocs (IK)	Autre
Température d'utilisation /d'installation	15-60 °C
Température de stockage	-5-60 °C
EAN/Gencode	3245060982805

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.