

Socle juxtaposable 100x1425x975mm pour armoire XL³6300

REF. 0 211 32

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Armoires composables métal

Socles juxtaposables

Caractéristiques générales

XL³ 6300 - armoires composables et équipements

IP 30 - IK 07

Constituées par la combinaison d'un ensemble "toit-base", montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux RAL 7035 (socle RAL 7004)

Hauteur extérieure 2200 mm (hauteur utile plastronnable 2000 mm)

Largeur extérieure 1425 mm (largeur utile 1300 mm)

Reçoivent les DMX³ 6300

Peuvent se jumeler avec les armoires XL³ 4000

Pour tenue aux environnements spécifiques, se référer à la déclaration disponible sur catalogue en ligne

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adapté à la profondeur de boîtier	975 mm	Adapté pour aération et désaération	Non
Adapté à la largeur de boîtier	1425 mm	Adapté à un rangement de câbles	Non
Couleur	gris	Adapté à un montage extérieur	Non
Modèle	socle complet	Largeur	1425 mm
Matériau	acier	Hauteur	100 mm
		Profondeur	975 mm