



Accessoire Soluclip pour goulotte à clippage direct Mosaic - blanc antimicrobien

REF. 0 757 36

GOULOTTE MOSAIC
À CLIPPAGE DIRECT

LEGRAND

5,65 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire Soluclip, pour montage de l'appareillage Mosaic dans une goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct

- Clip de maintien Soluclip pour montage d'appareillage Mosaic dans goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct
- Compatible avec toutes les fonctions Mosaic
- Permet :
 - une parfaite finition des couvercles
 - le respect de l'indice de protection
- IP40 IK07 - Coloris : blanc

Avantages

Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface : contribue à la non prolifération de bactérie dans un milieu hospitalier

Les + installation

Mise en place facile et rapide : décrochage de l'élément de finition, puis rotation de 180° de l'élément de finition et enfin clippage de l'élément de finition

Les + utilisation

Assure l'anti-arrachement et l'anti-glissement des appareillages

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Particulièrement adapté aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (écoles, crèches, restaurants, déchets)

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur du canal d'allège	180 mm	Matériau	plastique
Profondeur du canal d'allège	50 mm	Qualité du matériau	ABS
Largeur de la partie supérieure	45 mm	Sans halogène	Oui
Modèle		Traitement antibactérien	Oui
doublage de coupe de partie supérieure		Traitement de surface	autre
Forme	symétrique	Couleur	blanc
Type de fixation	encliquetable	Numéro RAL	9003

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.