



Coffret matière moulée IP40 IK04 dimensions 118x92x45mm pour bornes 6mm² , 10mm² , 16mm² , 25mm² et 35mm²

REF. 0 340 22

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coffret, permettant le raccordement de plusieurs fils électriques

- Coffret matière moulée - IP40 - IK04
- Dimensions 118mm x 92mm x 45mm - Pour bornes 6mm², 10mm², 16mm², 25mm² et 35mm² - Longueur du rail 110mm
- Socle comportant un rail qui reçoit les barrettes de 10 bornes séparables
- Livré sans borne

Les + installation

Capot enclipsable pouvant être vissé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	Saillie	Numéro RAL (équivalent)	9010
Capacité des bornes	Autre	Adapté à la classe de protection (IP)	IP40
Technique de raccordement	Borne à vis	Largeur d'appareil	118 mm
Matériau	Plastique	Hauteur d'appareil	92 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur d'appareil	45 mm
Sans halogène	Non	Traitement antimicrobien	Non
Couleur	Blanc	EAN/Gencode	3245060340223