



Transformateur de sécurité primaire 230V à 400V et secondaire 12V~ à 24V~ - 310VA

REF. 0 428 45

LEGRAND

185,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Transformateur de commande pour adaptation de la tension en cas de défaut

- Transformateur de sécurité monophasé
- - Puissance : 310VA
- Capacité des bornes câble souple primaire : 1mm² à 4mm²
- Capacité des bornes câble souple secondaire : 1mm² à 4mm²
- Primaire 230V~ - 400V~ - Secondaire 12V~ - 24V~ - IP2X ou xxB sans barrettes de couplage jusqu'à 450VA (jusqu'à 310VA en 12V-24V) - IK04
- Transformateur bi-tension secondaire livré avec barrettes de couplage - jusqu'à 450VA livré avec barrette isolée pour connexion de 0V secondaire/masse
- Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12V, 24V et 48V et conformes à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115V et 230V - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construit comme un transformateur de sécurité	Oui		
Construit comme un transformateur d'isolement	Non	Protégé contre les courts-circuits	Non
Construit comme un auto-transformateur	Non	Tension de court-circuit relative uk	8.2 %
Tension primaire 1	230 - 230 V	Largeur	106 mm
Tension primaire 2	400 - 400 V	Hauteur	123 mm
Tension secondaire 1	12 - 12 V	Profondeur	115 mm
Tension secondaire 2	24 - 24 V	Classe de protection (IP)	IP2X
Puissance apparente nominale	310 VA	Noyau annulaire	Non
Classe de matériau isolant selon IEC 85	B	Adapté à un montage sur platine	Non
		Adapté à un montage sur rail	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.