

**Chargeur USB 5V 1,5A maximum avec fiche 2P 10A et encombrement réduit - blanc**

REF. 0 506 80

LEGRAND



**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

---

Fiche chargeur USB simple, pour charger divers appareils de type smartphone et ordinateur

- Chargeur USB simple
- 5V - 1,5A maximum avec fiche 2P - 10A
- Blanc
- Encombrement réduit avec intégration parfaite dans une prise de courant

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

		Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
		Résistance aux chocs	autre
Modèle	autre	Traitement antibactérien	Non
Nombre de sorties	2	Type de tension	AC
Tension de fonctionnement	220 - 250 V	Power Delivery	Non
Fréquence	50 - 60 Hz	Neutre obligatoire	Oui
Courant de sortie max.	1500 mA	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Tension de sortie	5 V	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Type de montage	encastré	Sans halogène	Oui
Couleur	blanc	Equipé d'un porte étiquette	Non
Numéro RAL	9003		