Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 module

REF. 0 802 50 | BATIBOX | LEGRAND

Batibox, support métallique universel destiné au montage de mécanisme Mosaic, Céliane et Soliroc dans boîte d'encastrement ou cadre saillie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique)
- Pour poste étroit 1 module
- Pour fixation à vis d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
- Garantit la rigidité

Avantages

- Support de fixation métallique sur-moulé plastique pour une rigidité garantie et une isolation électrique renforcée
- Permet d'installer une fonction 1 module (commande, prise RJ45, prise TV...) en configuration étroite

Les + installation

Surmoulé en plastique pour l'ergonomie de préhension au moment de l'installation, aucune partie blessante pour l'utilisateur ou pour les fils électriques - La composition des configurations multi-postes est facilitée par les points d'accrochage des supports entre eux

Les + utilisation

Solution idéale entre 2 chambranles de portes

Recommandations / restrictions d’usages

S'utilise avec la boîte d'encastrement cloison sèche référence 080040 ou la boîte maçonnerie référence 080140

Information sur la gamme

Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	33.4 mm
Modèle	Encastré
Hauteur	71 mm
Mode de pose	Fixation avec vis
Avec clou	Non
Profondeur	7.2 mm
Type de montage des modules d'insertion	Frontal
Sens de montage	Vertical
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	1
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1

Avec boîte d'encastrement	Non
Avec vis	Non
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm	Non
Montage encastré	Oui
Adapté à une boîte de sol	Non
Adapté à un canal d'allège	Non
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm	Non
Matériau	Métal
Qualité du matériau	Autre
Type de traitement de la surface	Galvanisé/électrogalvanisé
EAN/Gencode	3245060802509