



## Détecteur de mouvements - fixation plafond - IR - détection 360° sur 8m

REF. 0 489 44 LEGRAND

119,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Permet la commande automatique d'une source lumineuse par détection de mouvement dans sa zone de surveillance.

## **CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

- Hauteur recommandée de fixation : 2,5m
- S'installe en faux plafond avec griffes
- Détection infrarouge 360°, portée 8m
- Allumage et extinction automatiques
- Réglage manuel par potentiomètre (sur le produit) du seuil de luminosité et de la temporisation

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Marque	LEGRAND
Modèle	Détecteur de mouvement
Type de capteur	Infrarouge
Avec interface DALI	Non
Régulation de la lumière	Oui
Commande HVAC	Non
Arrêt forcé	Non
Spécial animaux	Non
Protection au ras du mur	Non
Avec détection du champ arrière	Non
Interconnectable	Non
Hauteur de montage optimale	2.5 m
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier	Oui
Commutateur de pontage	Non
Largeur de portée max.	4 m

Longueur de portée max.	4 m
Champ de détection de diamètre au sol	8 m
Adapté pour une transmission sans fil	Non
Commandable à distance	Non
Télécommande fournie	Non
Sensibilité ajustable	Oui
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui
Avec voyant	Non
Auto-apprentissage de la fonction luminosité	Non
Possibilité de cablage d'un variateur déporté	Non
Mode de pose	Encastré
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Traitement antimicrobien	Non
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9006
Transparent	Non
Classe de protection (IP)	IP41
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz
Tension nominale (Un)	240-240 V
Durée de marche min.	10 s
Durée de marche max.	10 min
Angle de détection horizontal	360-360 °

Plage de rotation du capteur, horizontale	0-0 °
Plage de rotation du capteur, verticale	0-0 °
Luminosité de déclenchement	10-1275 lx
Adapté à une charge C	Non
Température	-5-35 °C
Nombre de zones de détection	1
Commande auxiliaire possible	Non
Fonction d'alarme	Non
Avec capteur acoustique	Non
Largeur	87 mm
Hauteur	87 mm
Profondeur	50.5 mm
Profondeur d'encastrement	37 mm
Avec câble de raccordement	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Temperature d'utilisation /d'installation	-10-35 °C
Temperature de stockage	-20-70 °C
Consommation en veille	3.1 mA
Neutre obligatoire	Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Capacité des bornes	2.5-2.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Diamètre de tube pour produit saillie	65-65 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles	2.5 mm
Interrupteur automatique	Non

## **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS**

Environnement et recyclage





