

Plaque carrée dooxie 4 postes finition plume

REF. 6 008 24

DOOXIE

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles

- Plaque de couleur dooxie composable 4 postes carrée - À associer à un mécanisme dooxie
- Finition Plume
- Montage possible en horizontal et vertical

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 1,25mm et rattrapage positif jusqu'à 1,5mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un design contemporain qui s'intègre dans tous types d'intérieur

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|---|----------------|
| | | Traitement de surface | décoré |
| | | Finition de la surface | mat |
| Nombre d'unités | 4 | Couleur | gris |
| Sens de montage | horizontal et vertical | Transparent | Non |
| Nombre d'unités, horizontales | 4 | Avec couvercle à charnière | Non |
| Nombre d'unités, verticales | 1 | Classe de protection (IP) | IP20 |
| Nombre d'inserts pour interrupteurs | 4 | Résistance aux chocs | IK04 |
| Avec grille de montage | Non | Type de fixation | à clipser |
| Montage encastré | Oui | Largeur | 300 mm |
| Adapté à une boîte de canal noyé | Non | Hauteur | 87 mm |
| Adapté à un canal d'allège | Non | Profondeur | 10 mm |
| Adapté à une installation intégrée | Non | Largeur de montage | 300 mm |
| Zone de texte/surface d'inscription | Non | Diamètre de l'alésage (ouverture) | 53.6 mm |
| Matériau | plastique | Température d'utilisation /d'installation | -5 - 35 °C |
| Qualité du matériau | thermoplastique | Température de stockage | -25 - 60 °C |
| Sans halogène | Oui | Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
| Traitement antibactérien | Non | | |