

Plaque carrée dooxie 4 postes finition plume

REF. 6 008 24

DOOXIE

LEGRAND

**8,24 €**

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles

- Plaque de couleur dooxie composable 4 postes carrée - À associer à un mécanisme dooxie
- Finition Plume
- Montage possible en horizontal et vertical

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 1,25mm et rattrapage positif jusqu'à 1,5mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un design contemporain qui s'intègre dans tous types d'intérieur

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Traitement de surface	décoré
		Finition de la surface	mat
Nombre d'unités	4	Couleur	gris
Sens de montage	horizontal et vertical	Transparent	Non
Nombre d'unités, horizontales	4	Avec couvercle à charnière	Non
Nombre d'unités, verticales	1	Classe de protection (IP)	IP20
Nombre d'inserts pour interrupteurs	4	Résistance aux chocs	IK04
Avec grille de montage	Non	Type de fixation	à clipser
Montage encastré	Oui	Largeur	300 mm
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Hauteur	87 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Profondeur	10 mm
Adapté à une installation intégrée	Non	Largeur de montage	300 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Diamètre de l'alésage (ouverture)	53.6 mm
Matériau	plastique	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Qualité du matériau	thermoplastique	Température de stockage	-25 - 60 °C
Sans halogène	Oui	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Traitement antibactérien	Non		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.