



## Coffret métal carré Atlantic métal IP55 IK10 - 1000x1000x300mm - RAL7035

REF. 0 355 91

ATLANTIC

LEGRAND



### INFORMATION PRODUIT

Peinture, perçage, montage, gestion thermique ou taille particulière...voir rubrique Logiciel et Configurateur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Caractéristiques produit

#### Coffrets RAL 7035

#### Version carrée

- Dimensions extérieures hauteur : 1000 mm
- Dimensions extérieures largeur : 1000 mm
- Dimensions extérieures profondeur : 300 mm
- Nombre de portes : 2
- Poids : 53 kg

### Caractéristiques Générales

#### Coffrets métal Atlantic

- IP 66 suivant norme EN/IEC 60529 (IP 55 pour coffret 2 portes). LCIE N° 17079010A
- IK 10 suivant norme EN/IEC 62262 (EN 50102)
- Nema 4x et Nema 12, 1 porte, 2 portes - Agréés cULus, TÜV
- Atténuation CEM 20 dB (pour une atténuation de 40 à 50 dB à 1 GHz, selon dimensions, nous consulter)
- Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques
- Revêtement polyester texturé (80 µm). Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performance
- Porte réversible. Verrou double barre
- Plaque d'ajour basse. Auto-centrage des équipements
- Réglage en profondeur optionnel à partir de haut. 600 x larg. 600 mm
- Acceptent tous les accessoires Atlantic

#### Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, châssis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture...)

## PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

#### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

| Ref.   | Désignation.  | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
|--------|---|-----------------------|------------------|
| 980094 | PLAQUE D'AJOUR COFFRET ATLANTIC LARG 393 MM                                 | 64,37                 | 1                |
| 981006 | KIT FERMETURE VERROU DOUBLE BARRE ET TRINGLERIE (X2) COFFRET ATLANTIC H1000 | 71,86                 | 1                |
| 980096 | KIT FERMETURE POIGNEE 2433 A ET TRINGLERIE (X2) COFFRET ATLANTIC H1000      | 233,70                | 1                |
| 980096 | KIT FERMETURE POIGNEE 2433 A ET TRINGLERIE (X2) COFFRET ATLANTIC H1000      | 233,70                | 1                |
| 980121 | PORTE DROITE COTE FERMETURE POUR COFFRET ATLANTIC 1000 X 1000               | 595,70                | 1                |
| 980130 | PORTE GAUCHE POUR COFFRET ATLANTIC 1000 X 1000                              | 649,30                | 1                |

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.