



Prise étanche 3P+T+N 32A Plexo complet IP55 saillie - gris

REF. 0 558 77

PLEXO

LEGRAND

98,66 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Prises de courant 20 et 32 A

- Connexion à vis

32 A - IP 44 - IK 08

- S'associent avec l'embout gris réf. 0 919 15
- 3P+N+T - 400 V~
- Gris

Caractéristiques générales

Plexo™ complet saillie IP 55

Livrés complets avec 2 embouts - plaque déclinée

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	broche de contact de protection	Type de fixation	fixation avec vis
Contact de protection	Oui	Matériau	plastique
Broche ronde de mise la terre	Oui	Qualité du matériau	thermoplastique
Nombre de contacts actifs (ronds)	1	Sans halogène	Oui
Avec lampe de signalisation	Non	Traitement de surface	non traité
Nombre d'unités	1	Finition de la surface	mat
Nombre de phases	1	Traitement antibactérien	Non
Impression/marquage	degré de protection (IP)	Avec dispositif on/off	Non
Type de raccordement	borne à vis	Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Oui	Courant nominal	32 A
Protection accrue contre les contacts accidentels	Non	Tension nominale	400 V
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Fréquence	50 - 60 Hz
Couleur	gris	Adapté à la classe de protection (IP)	IP44
Numéro RAL (équivalent)	7046	Résistance aux chocs	IK08
Finition métallique	Non	Largeur d'appareil	96 mm
Transparent	Non	Hauteur d'appareil	119 mm
Verrouillable	Non	Profondeur d'appareil	74 mm
Mécanisme d'éjection	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Encastrement isolé	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Avec éclairage d'orientation	Non	Possible support IFTTT	Non
Protection contre les surtensions	Non	Pour "conditions difficiles" (selon VDE)	Non
Protection différentielle	Non	Type de tension	AC
Avec microfusible	Non	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Alimentation spéciale	sans alimentation spéciale	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Type de montage	autre	Maintien du câble	Autre
		Couvercle	boîtier complet

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.