



Prise RJ45 catégorie6 FTP Soliroc IK10 IP20

REF. 0 778 91

LEGRAND

63,18 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Soliroc cat. 6 - IK 10

- IP 20
- Pour espaces à risques ou sans surveillance
- Prise RJ 45 cat. 6 - FTP

Caractéristiques générales

LCS³ prises RJ 45 - cat. 6

Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil

Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26

Repérage T568A et B avec codes couleurs

Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de raccordement		Classe de protection (IP)	IP20
contact pour connexion autodénudante		Résistance aux chocs (IK)	IK10
Assemblage		Largeur d'appareil	70.4 mm
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Jacks blindés	Non
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Hauteur d'appareil	70.4 mm
Mode de pose	encastré	Profondeur d'appareil	34.6 mm
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1	Raccordement de mise à la terre séparé	Non
Catégorie	6	Température de stockage	-10 - 70 °C
Profondeur d'encastrement	25.2 mm	Avec zone de texte	Non
Sans halogène	Oui	Décharge séparée de câble de traction	Non
Encastrement de canal	Non	Type de montage raccordement de blindage	sans
Citerne au sol/montage en sous-sol	Non	Direction de sortie	droit
Avec protection contre la poussière	Oui	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Couleur	autre	Maintien du câble	Non applicable
Avec jacks/coupleurs	Oui	Code couleur	Oui
Encastré	Oui	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Apparent	Non	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C	Traitement antimicrobien	Non
Type de fixation	à clipser		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.