Variateur toutes lampes Céliane - Titane

REF. 0 999 07 | **CÉLIANE** | **LEGRAND**

119,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Céliane, une commande d'éclairage prête à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- D'un simple geste, créez des ambiances tantôt tamisées, tantôt éclatantes
- Compatible avec tous les types de lampes - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
- Peut s'associer à un ou plusieurs poussoirs non lumineux, chaque poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
- Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s’allume au niveau d’éclairement fixé avant la dernière extinction
- Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes) - Mode veilleuse : extinction progessive pendant 1 heure

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Composition	Mécanisme complet avec plaque
Contrôle d'app via Bluetooth	Non
Cablage en série	Oui
Type de charge	Universel
Commande auxiliaire possible	Oui
Mémoire de valeurs de luminosité	Oui
Utilisable avec un bouton-poussoir	Oui

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Utilisable avec un détecteur de mouvement	Non
Utilisable avec un détecteur de présence	Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non
Commande radio possible	Non
Commande infrarouge possible	Non
Mode de pose	Support de module
Type de fixation	Fixation avec vis
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Laqué / peint
Finition de la surface	Brillant
Couleur	Titane
Transparent	Non
Adapté à la classe de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Tension nominale (Un)	240-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Tension de commande	100-240 V
Puissance nominale charge ohmique/résistive	3-400 W
Type de connexion	Borne à vis
Section de câble	2.5-2.5 mm²
Largeur d'appareil	74 mm
Hauteur d'appareil	74 mm
Profondeur d'appareil	46.5 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Compatible IFTTT	Non
Profondeur d'encastrement	33.5 mm
Temperature d'utilisation /d'installation	-10-70 °C
Temperature de stockage	-10-70 °C
Type de tension	AC
Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
EAN/Gencode	3245060999070

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.