

## Bornier de répartition isolé IP2X phase - 1 connexion 6mm<sup>2</sup> à 25mm<sup>2</sup> - noir - longueur 176mm

REF. 0 048 56

LEGRAND



32,56 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Bornier de répartition à vis pour répartition standard

- Bornier de phase (noir) isolé IP2X avec capot de sécurité isolant - Longueur 176mm
- Composé de :
  - 1 borne d'arrivée pour câble 6mm<sup>2</sup> à 25mm<sup>2</sup>
  - 21 bornes de départ pour câble 1,5mm<sup>2</sup> à 16mm<sup>2</sup>
- Intensité :
  - 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm<sup>2</sup>
  - 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm<sup>2</sup>
- Fixation sur :
  - sur rail symétrique ou asymétrique
  - sur support universel référence 004811
  - sur barreau plat 12x2
- Conforme à la norme IEC 60998-2-1

#### Les + installation

Livré vis desserrées

#### Les + utilisation

Permet de répartir et de distribuer la phase dans le tableau électrique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Nombre de pôles	1
Type de raccordement	visser
Type de montage	rail DIN
Protégé contre les contacts	Oui
Hauteur	30 mm
Largeur	176 mm
Profondeur	16 mm

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*