



Coup de poing Ø40 n°455 à clé arrêt d'urgence IP69 Osmoz composable - rouge

REF. 0 238 92

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.229 dm ³
Poids	69 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Coup de poing à accrochage

A clé n° 455 arrêt d'urgence IP 69

- Rouge - Ø40 - conforme à la norme ISO 13850

Caractéristiques Générales

Osmoz composables : têtes non lumineuses - auxiliaires de commande et de signalisation

- Equipées d'une bague de serrage
- Conformes à la norme IEC 60947-5-1