



**Cartouche industrielle cylindrique type aM 22x58mm sans percuteur
- 125A**

REF. 0 150 97

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cylindriques type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

22 x 58

Calibre : 125 A

Tension ~ : 500 V

Pouvoir de coupure : 100000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles cylindriques - type aM

Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200