

## Poste intérieur audio Classe 100 mains libres

REF. BT344282

CLASSE 100

BTICINO

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Poste intérieur audio Classe 100, un interphone mains-libres, permettant à l'utilisateur de répondre à l'appel et de commander l'ouverture de la porte

- Poste intérieur audio mains-libres Classe 100 - Blanc
- Avec :
  - 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel
  - 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue
  - Molette latérale pour réglage : volumes (sonnerie et écoute)
  - LED de signalisation pour désactivation de l'appel
- Dimensions :
  - Hauteur : 155mm
  - Largeur : 102mm
  - Profondeur : 18,5mm
- Avec 4 touches supplémentaires personnalisables comme l'activation d'une gâche supplémentaire
- Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=

### Avantages

- Simplicité d'installation
- Remplacement immédiat de l'ancien modèle

### Les + installation

Installation murale en saillie ou sur table avec support

### Les + utilisation

Design fin et moderne conçu pour rendre l'interphone plus simple et ergonomique

### Recommandations / restrictions d'usages

Installation possible sur table avec support référence BT344692

### Information sur la gamme

Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d'installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l'essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l'offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l'accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l'application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	autre	Sans halogène	Non
Type de communication	half-duplex	Traitement antimicrobien	Non
Type de système	hybride	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Nombre de canaux	1	Section de câble	0.1 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Fonction d'appel simple	Oui	Equipé d'un porte étiquette	Non
Fonction d'appel groupé	Oui	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Fonction d'appel général	Non	Entre axe de fixation verticale	1600 - 1650 mm
Technique d'installation	système bus	Mode de commande	Filaire
Type de montage	montage en saillie (mur)	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Classe de protection (IP)	autre	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Température de fonctionnement	5 - 40 °C	Fonction mains-libres	Oui
Compatible avec Apple HomeKit	Non	Réglage du volume sonore	Oui
Compatible avec Google Assistant	Non	Adressable	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Non	Portier avec Application mobile	Non
Possible support IFTTT	Non	Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Oui
Largeur hors tout	102 mm	Distance max entre platine et poste intérieur	600 m
Hauteur hors tout	155 mm	Code CEI (Pack1)	non applicable
Profondeur/longueur hors tout	20 mm	Pile ou Accumulateur (Pack1)	non applicable
Résistance aux chocs (IK)	Non applicable	Composition de l'élément (Pack1)	non applicable
Température d'utilisation /d'installation	5 - 45 °C	Objet connecté	Non
Température de stockage	-10 - 70 °C	Type de communication	SCS
Type de tension	DC	Plateforme de téléchargement d'applications	Non applicable
Tension d'alimentation	18 - 27 V	Moyen de pilotage	Configurateur
Courant d'alimentation	0.0085 - 0.055 A	Pilotable à la voix	Non
Niveau sonore	86 dB	Programmable	Non
Consommation en veille	8.5 mA	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
		Connectable par box Internet	Non