



## Luminaire encastré rond gris argent Kalank standard avec fonction ON et OFF et lampe fluo 1200lm

REF. 520 475

**333,70€** Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Sarlam
Emballage	1 unité
Volume	14.401 dm <sup>3</sup>
Poids	1714 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### ON/OFF

- Peuvent être associés à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur

##### Fluo 1200 lm - sans grille

- Consommation totale : 19 W
- Puissance source : 18 W
- Lampe G24q2 fournie
- Standard Ø 270 mm
- Gris argent

#### Caractéristiques Générales

##### Luminaires encastrés Kalank ronds - fluo (flux brut)

- Hublots pour logements collectifs sociaux, logements collectifs privés, foyers et logements étudiants, hôtellerie, établissements scolaires, établissements de santé, bâtiments tertiaires, établissements recevant du public
- Classe I
- Mode de pose : encastré mural, encastré faux-plafond (voir accessoires et boîtes d'encastrement)
- Luminaires standards : aluminium-verre IP 55 / IK 07
- Luminaires antivandales : aluminium-polycarbonate IP 55 / IK 10
- Température de couleur : 4000 K