

## Luminaire encastré rond blanc Kalank standard avec détection HF et lampe fluo 1200lm

REF. 510 028



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Sarlam
Emballage	1 unité
Volume	14.401 dm <sup>3</sup>
Poids	1833 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Détection HF

- Adaptés à une utilisation en intérieur
- Paramétrables par potentiomètre intégré

##### Fluo 1200 lm - sans grille

- Consommation totale : 20 W
- Puissance source : 18 W
- Lampe G24q2 fournie
- Standard Ø 270 mm
- Blanc

#### Caractéristiques Générales

##### Luminaires encastrés Kalank ronds - fluo (flux brut)

- Hublots pour logements collectifs sociaux, logements collectifs privés, foyers et logements étudiants, hôtellerie, établissements scolaires, établissements de santé, bâtiments tertiaires, établissements recevant du public
- Classe I
- Mode de pose : encastré mural, encastré faux-plafond (voir accessoires et boîtes d'encastrement)
- Luminaires standards : aluminium-verre IP 55 / IK 07
- Luminaires antivandales : aluminium-polycarbonate IP 55 / IK 10
- Température de couleur : 4000 K