



## Collier Colring incolore à denture extérieure largeur 4,6mm et longueur à plat 180mm

REF. 0 320 55

LEGRAND

0,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Colliers Colring incolores

##### Denture extérieure

Limite le marquage des câbles

Largeur : 4,6 mm

Longueur à plat : 180 mm

Ø de serrage maxi : 46 mm

Ø de serrage mini : 1,6 mm

Emballage : sachet 100

#### Caractéristiques Générales

##### Colliers d'équipement Colring™

Conçus pour l'assemblage en série de câbles électriques

A tête auto-bloquante

Conformes à la norme EN 62275 (NFC 68-146)

##### Information sur la gamme

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.