

Connecteur seul pour répartiteur Lexiclic pour section 1,5mm² à 2,5mm²

REF. 0 048 89

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Cordons connecteurs

Connecteurs seuls

- Connecteurs munis d'une cosse à sertir pour permettre d'utiliser un conducteur de votre choix
- Pour section 1,5 à 2,5 mm²

Caractéristiques générales

Répartiteurs de rangée Lexiclic - 250 A

Répartition "standard"

Permettent de répartir l'alimentation des appareils de protection et de coupure d'une rangée modulaire jusqu'à 24 modules

Alimentation directe sur plage par câbles avec cosses ou par barres souples ou rigides

Répartition par cordons connecteurs à verrouillage automatique Intensité par départ :

63 A avec cordons connecteurs 10 mm²

40 A avec cordons connecteurs 6 mm²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de construction	embout de câble jumeau	Couleur	bleu
Section nominale	2.5 mm ²	Matériau	cuivre
Longueur de gaine	40 mm	Traitement de surface	étamé
Isolé	Oui	Pour conducteurs protégés contre le court-circuit	Oui
Matériau de l'isolation	polypropylène (PP)	Avec drapeau de marquage	Non
Sans halogène	Non	Emballage en bande	Non