



## Platine de rue Série 300 audio façade Alu 4mm 28 appels

REF. 308328

SÉRIE 300

BTICINO

928,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Série 300, une platine de rue monobloc, à touches affleurantes, en aluminium

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Platine de rue Série 300 à boutons-poussoirs d'appel à touches affleurantes en aluminium 28 appels
- À équiper d'un micro-HP BUS 2 fils référence 346991 avec double grille de protection du micro et d'un relais associé
- Porte-étiquettes affleurantes en makrolon interchangeables uniquement par l'arrière - Prévoir les lampes référence 001128 pour l'éclairage porte-étiquettes
- Façade alu 4mm

### Les + installation

Pose encastrée avec boîtier livré avec la platine et vis de fermeture antivandales (clé fournie)

### Les + utilisation

Compatible avec le contrôle d'accès conforme Vigik® ou un canon PTT-T25 référence 003748

### Recommandations / restrictions d'usages

Prévoir les lampes référence 001128 pour l'éclairage porte-étiquettes

Platine à 4 rangées : 6 lampes référence 001128 nécessaires

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Section de câble	1-2.5 mm <sup>2</sup>
		Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
		Equipé de visière de protection antipluie	Oui
		Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Nombre de boutons d'appel	28	Entre axe de fixation verticale	1600-1650 mm
Matériau des boutons d'appel	Aluminium	Entre axe de fixation horizontale	30-50 mm
Matériau de la façade	Aluminium	Mode de commande	Filaire
Hauteur de la façade	370 mm	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Largeur de la façade	340 mm	Mains libres	Oui
Profondeur d'encastrement	20 mm	Réglage du volume sonore	Oui
Mode de pose	Encastré	Adressable	Non
Technique d'installation	Système multifilaire	Portier avec Application mobile	Oui
Couleur	Argent	Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Non
Classe de protection (IP)	IP54	Type de caméra	Orientable
Résistance aux chocs (IK)	IK07	Angle de vue de la caméra	100 °
Température d'utilisation /d'installation	-15-50 °C	Distance max entre platine et poste intérieur	150 m
Température de stockage	-20-70 °C	Type de grade de communication	Autre
Type de tension	AC/DC	Code CEI (Pack1)	Non applicable
Tension nominale (Un)	18-240 V	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Non applicable
Courant d'alimentation	0.04-1 A	Composition de l'élément (Pack1)	Non applicable
Fréquence	50-60 Hz	Objet connecté	Non
Niveau sonore	80 dB	EAN/Gencode	8012199926483
Consommation en veille	40 mA		
Sans halogène	Oui		
Nature du câble pour connexion	Souple		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.