

Luminaire sur source centralisée d'évacuation saillie à LEDs 45lm IP66 IK10 plastique tension 24V=

REF. 0 628 16

133,00€ Tarif professionnel de référence HT



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	2.093 dm ³
Poids	480 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Luminaires pour sources centralisées (LSC)

- Luminaires d'éclairage de sécurité à LEDs pour source centralisée
- Pour alimentation par source centralisée courant continu ou alternatif
- Très faible consommation d'énergie (Luminaires pour sources centralisées d'évacuation : 1,6 W)
- Certifiés NF AEAS LSC et NF environnement
- Les luminaires d'évacuation doivent être équipés d'une étiquette de signalisation réf. 0 612 10 à commander séparément

Saillie - IP 66 plastique

- IP 66 - IK 10 - Classe II
- Luminaires étanches pour locaux à risque d'humidité, livrés sans pictogramme
- Luminaire pour sources centralisées d'évacuation à LEDs 45 lm (consommation 1,5 W), tension 24 V=

Caractéristiques Générales

Luminaires pour sources centralisées (LSC) - pour éclairage de sécurité