



Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ et sortie 24V= redressé - 120W - 5A

REF. 0 470 53

LEGRAND

381,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Alimentation redressée non filtrée pour applications industrielles

- Alimentation redressée non filtrée monophasée
- - Puissance 120W
- Intensité 5A
- Capacité des bornes câble souple entrée 4mm²
- Capacité des bornes câble souple sortie 4mm²
- Tension d'entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ - tension de sortie 24V= redressé
- Constituée :
 - d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites
 - d'un double bornage utilisation
 - d'une protection utilisation par fusible
 - d'un voyant vert de présence tension d'utilisation
- Conformes aux normes IEC EN 61558-2-6, UL 60950 et CAN/CSA C22-2 N° 60950.00 jusqu'à 360W

Les + installation

Fixation par clipsage pour 24W, par clipsage et vissage jusqu'à 120W et au-delà par vissage - Livrée avec une barrette de couplage isolée pour connexion rapide entre les bornes - et Terre jusqu'à 15A

Les + utilisation

Permet des utilisations nécessitant une tension redressée de 24V ou 48V avec un haut niveau d'isolation galvanique

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de tension d'alimentation	AC/DC		
1ere tension de sortie	12 - 24 V	Stabilisé	Non
Courant de sortie max. 1	5 A	Finition du raccordement électrique	raccordement à vis
Tension de sortie ajustable	Non	Montage possible sur barres profilées	Oui
Valeur nominale de la tension de sortie 1	12 V	Montage mural possible	Oui
Valeur nominale du courant de sortie 1	5 A	Adapté à un montage sur rail	Non
Protégé contre les courts-circuits	Oui	Largeur de montage	115 mm
Tension d'alimentation assignée à CA 50Hz	230 - 400 V	Montage direct possible	Oui
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz	230 - 400 V	Largeur	105 mm
Tension de sortie réglée	Non	Hauteur	135 mm
Puissance dissipée	120 W	Profondeur	115 mm
		Adapté aux fonctions de sécurité	Oui

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.