

Verrou motorisé autobloquant avec molette déverrouillage manuel ou électrique

REF. 005279

BTICINO



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Verrou motorisé, pour verrouillage de porte

- Verrou motorisé autobloquant avec molette
- Alimentation 12V= à 18V=
- Livré avec kit de montage (visserie)
- Consommation :
 - 0,47A en courant d'appel
 - 0,02A en consommation de maintien
- Dimensions du verrou : 96x42x126mm (rajouter 14mm pour lamolette)

Les + installation

Pose en applique sur tous types de porte

Les + utilisation

Déverrouillage manuel et/ou électrique - Déverrouillage côté extérieur possible par clé mécanique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Matériau	métal
Système de bus KNX	Non	Qualité du matériau	acier inoxydable
Système de bus KNX-radio	Non	Traitement de surface	métallique
Système de bus radio	Non	Finition de la surface	mat
Système de bus LON	Non	Couleur	acier inoxydable
Système de bus Powernet	Non	Numéro RAL (équivalent)	7017
Autres systèmes de bus	sans	Transparent	Non
Modèle	serrure à contact	Classe de protection (IP)	IP21
Type de montage	saillie	Couplage au bus inclus	Non