

## Boîte d'encastrement Eco Batibox profondeur 40mm pour plaque de plâtre - 4 postes

REF. 0 905 22

ECO BATIBOX

LEGRAND



14,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Boîte d'encastrement pour cloisons sèches, conçue pour être hermétique à l'air grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Adaptée aux maisons basse consommation et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique - Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
- Pour montage d'appareillage à vis - Séparation possible de courant fort et courant faible par plaquette amovible fournie
- Ouverture des entrées facilitées par la languette détachable
- Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
- Ø de perçage 67mm - Entraxe de perçage 71mm

### Information sur la gamme

La boîte d'encastrement Eco Batibox™ est adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et passive et permet de répondre aux exigences de la RT 2012. Elle améliore particulièrement la performance énergétique des bâtiments en supprimant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique. Disponible en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50 mm pour recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque LEGRAND

Mode de pose Mur creux

Forme Ovale

Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils

Modèle Quadruple

Equipé d'une couronne rotative Non

A coupler/juxtaposer Non

Garnissage Sans

Diamètre 67 mm

Longueur 285 mm

Largeur 72.8 mm

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*


Profondeur intérieure	40 mm
Pour le nombre d'inserts d'appareil	10
Fixation des appareils	Visser ou à griffe
Avec vis	Oui
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable	Non
Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité	Oui
Traversée de boîtier par une tubulure	Non
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux	Non
Pour diamètre du tube	25 mm
Pour diamètre de câble jusqu'à	16-25 mm
Verrouillage de tube	Non
Verrouillage de tube en option	Non
Entrée de l'arrière	Oui
Nombre d'entrées	14
Matériau	Plastique
Sans halogène	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Couleur	Jaune
Classe de protection (IP)	IP40
Finition du couvercle	Sans
Couvercle transparent	Non
Fixation du couvercle	Autre
Plombable	Non
Maintien de fonction	Sans
Avec blindage	Non
Etanche à l'air	Non
Borne, position fixe	Non
Fixation au crochet de luminaire	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Tubulure	Sans
Application spéciale	Sans
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Température d'utilisation /d'installation	-5-60 °C
Température de stockage	-10-70 °C
EAN/Gencode	3414971062191

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*