

Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 2m - LSOH RAL3020

REF. 0 518 55

LCS³

LEGRAND



13,47 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

LCS³, cordon de brassage RJ45 permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure numérique performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

- Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6
- Rouge RAL3020 - RJ45 - RJ45 droit - F/UTP - écrantés impédance 100Ω
- Longueur 2m
- PVC
- Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - ANSI 568 -TIA 568

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de câble	F/UTP	Sans halogène	Oui
Catégorie	6	Résistant à l'huile selon EN 60811-404	Non
Longueur	2 m	Construction de câbles	1x4
Type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)	Section transversale AWG	26
Type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)	Brochage	1:1
Couleur de la gaine	Rouge	Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483	Non
Douille de protection contre le ployage	Injecté	Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483	Non
Protection du levier d'arrêt	Oui	Numéro RAL	3020
Couleur de la douille de protection contre le ployage	Rouge	Nature du câble pour connexion	Souple
Finition ignifugée	Oui	EAN/Gencode	3245060518554

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.