


Plaque Céliane Matières 1 poste - finition Cuir Pixel

REF. 0 694 51

CÉLIANE

LEGRAND



Finition Cuir Pixel

57,97 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une plaque Collection Matières aux matières traditionnelles, minérales, et modernes qui s'invitent sur les murs, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

- Plaque de couleur Céliane 1 poste - A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane
- Collection Matières : des matières traditionnelles, minérales, et modernes s'invitent sur les murs
- Finition Cuir Pixel

Avantages

Les plaques Céliane permettent de changer facilement le design, tout en conservant le mécanisme

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 0,75mm et rattrapage positif jusqu'à 2,25mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un large choix de plaques de couleurs et de matières différentes qui s'intègrent à tous les intérieurs

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Traitement de surface	Autre
Nombre d'unités	1	Finition de la surface	Mat
Sens de montage	Horizontal et vertical	Couleur	Noir
Nombre d'unités, horizontales	1	Transparent	Non
Nombre d'unités, verticales	1	Avec couvercle à charnière	Non
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	2	Classe de protection (IP)	IP20
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1	Résistance aux chocs	IK02
Nombre d'inserts pour interrupteurs	1	Type de fixation	À clipser
Avec grille de montage	Non	Largeur	100 mm
Montage encastré	Oui	Hauteur	83 mm
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Profondeur	9.2 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Diamètre de l'alésage (ouverture)	53.6 mm
Adapté à une installation intégrée	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5-50 °C
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Température de stockage	-10-70 °C
Matériau	Cuir	Essence du bois en latin	Fraxinus (Frêne)
Qualité du matériau	Autre	Certification du bois (liste)	PEFC
Sans halogène	Oui	Zone climatique de provenance de bois	Tempéré
Traitement antibactérien	Non	EAN/Gencode	3414970451071

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.