

Embout étanche de rechange jusqu'à Ø25mm Plexo - gris RAL7035

REF. 0 919 15

BOÎTES PLEXO

LEGRAND

**0,53 €**

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**Plexo, accessoire étanche**

- Embout étanche pour prises et boîtes de dérivation Plexo
- Gris - RAL7035 - Jusqu'à Ø25mm
- Embout à entrée directe pour tubes (jusqu'à 16mm) et câbles
- Avec repérage des Ø de tubes et câbles

Information sur la gamme

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	fermé	Qualité du matériau	autre
Insert pour presse-étoupe	Non	Sans halogène	Oui
Entrée de câble	rond	Couleur	gris
Pour diamètre de câble	4 - 16 mm	Classe de protection (IP)	autre
Diamètre d'alésage	27.5 mm	Température d'utilisation	-25 - 40 °C
Pour épaisseur de mur	2 - 2 mm	Hauteur hors tout	12.8 mm
Serre câble	Non	Temperature de stockage	-25 - 70 °C
Finition de l'angle	Non	Numéro RAL	7035
Matériau	plastique	Nature d'embout entrée de câble	Souple à perforer

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.