

Poussoir simple dooxie 6A 250V~ finition blanc - emballage blister



REF. 0 952 04

DOOXIE

LEGRAND

11,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

dooxie, une commande d'éclairage, équipée d'un support et à compléter d'une plaque, avec un design simple et moderne dans l'air du temps

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Le bouton poussoir répond à plusieurs usages du quotidien : l'éclairage, l'ouverture de porte, la sonnette, la minuterie...
- Capacité des bornes : 1,5mm²
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Composition	Mécanisme seul
Modèle	Bouton-poussoir unique
Type de commande	Bouton-poussoir
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
Version sans contact	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1
Nombre de pôles	2
Tension nominale	250 V

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Calibre/courant nominal assigné (In)	6 A
Avec éclairage	Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Contact de report	Non
Type de connexion	Borne automatique
Mode de pose	Encastré
Type de fixation	Fixation à vis
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Transparent	Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Type d'impression	Sans
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Largeur d'appareil	73 mm
Hauteur d'appareil	73 mm
Profondeur d'appareil	36.25 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Profondeur d'encastrement	21.4 mm
Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Température de stockage	-10-70 °C
Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz
Section de câble	1.5-1.5 mm ²
EAN/Gencode	3414971086852

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.