

Enjoliveur Céliane interrupteur à badge pour hôtel - blanc

REF. 0 682 09

CÉLIANE

LEGRAND



Finition Blanc

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, enjoliveur à monter sur un mécanisme, à compléter d'un support et d'une plaque de finition

- Se monte sur les mécanismes :
 - référence 067565 : interrupteur à badge mécanique
 - référence 067566 : interrupteur à badge RFID 13,56MHz
 - référence 067563 : interrupteur à badge
 - référence 067564 : interrupteur à badge RFID
- Blanc

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	carte hôtel	Traitement antibactérien	Non
Impression/marquage	sans	Couleur	blanc
Utilisation	autre	Numéro RAL (équivalent)	9003
Adapté au couplage d'interrupteurs de système de bus	Non	Avec champ d'inscription	Non
Type de fixation	à clipser	Avec lentille/symbole interchangeable	Non
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui	Adapté à la classe de protection (IP)	autre
Matériau	plastique	Résistance aux chocs	IK04
Qualité du matériau	thermoplastique	Largeur	70.8 mm
Sans halogène	Oui	Hauteur	61.5 mm
Traitement de surface	non traité	Profondeur	17.3 mm
Finition de la surface	mat	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
		Température de stockage	-10 - 70 °C