



### Bouton tournant non lumineux à manette noire IP69 Osmoz composable - 3 positions droite rappel au centre 45°

REF. 0 239 27

LEGRAND

21,87 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

#### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Bouton tournant non lumineux Osmoz composable
- A manette - Noir - 3 positions droite rappel au centre - 45°
- IP69
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

#### Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de positions de commutation	3	A rappel	Oui
Finition de l'élément d'actionnement	manette / levier	Avec bague frontale	Oui
Adapté à l'éclairage	Non	Matériau de la bague frontale	plastique
Couleur de l'élément d'actionnement	noir	Couleur de bague frontale	chrome
Couleur de la calotte du voyant lumineux	autre	Classe de protection (IP), face avant	IP66
Type de lentille	rond	Résistance aux chocs (IK)	IK05
Diamètre de trou	22.5 mm	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C
Fonction de commutation encliquetable	Oui	Température de stockage	-40 - 70 °C
		Sans halogène	Oui

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.