

Conduit IRL 3321 Ø32mm - gris RAL7035

REF. 07132

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

IRL3321, conduit IRL3321 permettant de protéger les câbles dans des installations en résidentiel neuf, en rénovation ou en tertiaire

- Conduit tulipé IRL3321 - diamètre 32mm - Couleur gris RAL7035
- IK07 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + équerre ou Té : IP40
- Matière : polychlorure de vinyle - IRL : Isolant, Rigide, Lisse
- Longueur : 3m
- Pose en saillie ou encastré (murs) - Protection des câbles dans une cave, un garage ou sur une façade

Avantages

3 couleurs disponibles pour une meilleure intégration à l'environnement de pose: gris, blanc et sable

Conduits disponibles en diamètre 16mm à 63mm avec des accessoires tels que manchons, cintres et colliers de fixation pour une finition parfaite

Les + installation

Conduit tulipé permettant l'emboîtement des longueurs lors de l'installation - Recommandé pour une installation avec l'appareillage saillie Plexo

Les + utilisation

Bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme (classement matière M1) selon norme NF EN 61386-21

Recommandations / restrictions d'usages

Sensible aux hydrocarbures aromatiques (ex : benzène) et aux cétones (ex: acétone)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	PVC	Installation sur du béton	Non
Sans halogène	Non	Installation de machines et d'équipements	Non
Finition ignifugée	Oui	Installation extérieure	Oui
Tenue à la flexion	Rigide	Diamètre intérieur	27.8 mm
Avec manchon	Oui	Diamètre externe	32 mm
Classe de résistance à la compression	Moyen (classe 3)	Température de fonctionnement	-5-60 °C
Résistance aux chocs	Moyen (classe 3)	Couche interne extrêmement glissante	Non
Montage encastré	Non	Couleur	Gris
Apparent	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Paroi creuse	Oui	EAN/Gencode	3414971487840