



Micromodule pour éclairage connecté pour installation with Netatmo 300W avec neutre

REF. 0 648 88

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

66,03 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Le micromodule d'éclairage connecté permet de rendre connecté un éclairage

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Inter micromodule d'éclairage connecté ON/OFF 300W, avec Neutre
- Compatible avec tous types de lampes jusqu'à 300W
- Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fils simple ou double, détecteur pour créer un va-et-vient d'éclairage sans fils
- Dispose d'une entrée auxiliaire pour utilisation avec bouton(s) poussoir(s)
- Bornes à vis

Avantages

- Associé au pack de démarrage connecté, le micromodule peut être piloté par des commandes sans fils
- Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)

Les + installation

S'installe facilement dans un plafonnier, une applique murale ou en tableau

Les + utilisation

Permet de réaliser une fonction interrupteur, va-et-vient, télérupteur sans tirer de fils

Recommandations / restrictions d'usages

Pour connecter le micromodule, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaisables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l'appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l'application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d'énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Profondeur	18.5 mm
		Profondeur d'encastrement	18.5 mm
		Résistance aux chocs (IK)	IK04
Composition	Mécanisme seul	Classe de protection (IP)	IP20
Modèle	Relais	Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C
Type de charge	Universel et LED	Température de stockage	0-45 °C
Commande auxiliaire possible	Oui	Consommation en veille	2.2 mA
Mémoire de valeurs de luminosité	Non	Neutre obligatoire	Oui
Utilisable avec un bouton-poussoir	Oui	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Oui	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Utilisable avec un détecteur de présence	Non	Sans halogène	Oui
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Commande radio possible	Oui	Type de connexion	Borne à vis
Commande infrarouge possible	Non	Nombre de bornes	5
Mode de pose	Autre	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Matériau	Plastique	Section de câble	0.75-2.5 mm ²
Qualité du matériau	Thermoplastique	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Type de traitement de la surface	Non traité	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Finition de la surface	Mat	Objet connecté	Oui
Couleur	Noir	Mode de commande	Zigbee
Transparent	Oui	Plateforme de téléchargement d'applications	<ul style="list-style-type: none"> ▪ App Store ▪ Google Play Store
Tension nominale	230 V	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Fréquence	50-60 Hz	Pilotable à la voix	Oui
Calibre/courant nominal assigné (In)	1.3 A	Programmable	Oui
Puissance de commutation	0-300 W	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Nombre de canaux	1	Connectable par box Internet	Oui
Type de fixation	Autre	Assistants vocaux compatibles	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Google Assistant ▪ Amazon Alexa ▪ Apple Siri
Compatible avec Apple HomeKit	Oui	Nom de l'application	Home + Control
Compatible avec Google Assistant	Oui	Fonction d'usage du produit	Gestion de l'éclairage
Compatible avec Amazon Alexa	Oui	EAN/Gencode	3414971014817
Compatible IFTTT	Non		
Largeur	40 mm		
Hauteur	40 mm		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.