



## Sonnerie téléphonique standard IP31 IK07 pour locaux bruyants ou recevant du public malentendant

REF. 0 415 44

**278,50€** Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.515 dm <sup>3</sup>
Poids	439 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Sonneries téléphoniques pour locaux bruyants ou recevant du public malentendant

- IP 31 - IK 07
- Se raccorde sur ligne Orange agréée ou agréée standard (réseau analogique)
- Alimentation : 230 V~ - 50/60 Hz
- Multi-tension réseau téléphonique 25 à 120 V~
- 15 à 60 Hz
- Choix parmi 3 sons immédiats ou retardés (de 5 secondes) par rapport à la sonnerie du téléphone
- Réglage du volume sonore de 50 à 90 dBA ± 5 dBA à 1 m
- Consommation : 20 mA

#### Sonnerie

- Standard

#### Caractéristiques Générales

#### Signalisation sonore tertiaire