

Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 ISO50 pour conduit Ø39,5mm

REF. 3 823 48

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire pour conduit flexible RTA métallo-plastique

- Raccord métal 2000 - mâle coudé 90°
- Filetage ISO50mm pour conduit Ø40,5mm
- Agréé IMQ
- Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|--------------------|--|-----------|
| Diamètre nominal | 50 mm | Plus petit diamètre intérieur du tuyau | 40 mm |
| Classe de protection (IP), dépendant du tuyau | 65-65 | Plus grand diamètre externe du tuyau | 49 mm |
| Modèle | droit | Longueur de filetage | 11 mm |
| Filetage rotatif | Oui | Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 | Oui |
| Type de construction | filetage extérieur | Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL | Oui |
| Type de filetage | autre | Température d'utilisation | -15-60 °C |
| Taille du raccordement fileté | M50 x 1,5 | Nombre d'entrées | 1 |
| En une partie | Non | Avec raccordement de mise à la terre | Non |
| Matériau du boîtier | laiton | Temperature de stockage | -20-70 °C |
| Traitement de surface | nickelé | Sans halogène | Oui |