

Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 ISO50 pour conduit Ø39,5mm

REF. 3 823 48



97,86€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.465 dm ³
Poids	721 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Raccord mâle coudé 90° Métal 2000

Pour filetage ISO

- Agréé IMQ
- ISO 50
- Pour conduits Ø intérieur 39,5/40,5 mm

Caractéristiques Générales

Système conduits flexibles RTA PVC FP 2000 et métal-plastique - avec raccords métal