

Barre cuivre plate rigide à trous taraudés section 18x4mm - 245A ou 200A admissibles - longueur 990mm

REF. 0 374 34



VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	1 dm ³
Poids	5500 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Barres cuivre

Plates rigides à trous taraudés

- Section : 18 x 4 mm
- I admissible si IP ≤ 30 : 245 A
- I admissible si IP > 30 : 200 A
- Trous Ø mm : M6
- Longueur : 990 mm

Caractéristiques Générales

Barres cuivre et accessoires

- Répartition "standard"